

Garant**Chiavi a forchetta / a cricchetto, Apertura: 24mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	614800 24
GTIN	4045197160324
Classe articolo	61B

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate. Lato anello con cricchetto facilmente reversibile.
Anello di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

Descrizione tecnica

Lunghezza chiave L	325 mm
Apertura	24 mm
Ø Anello D	47,1 mm
Altezza anello h ₂	14,5 mm
Altezza bocca h ₁	10,2 mm
Apertura bocca b	50,8 mm
Carico di coppia del cricchetto	500 Nm
Dimensione apertura	Metrica
Posizione anello	0 grado
Numero di denti	72
Angolo di registro	5 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio

Superficie	es. opaca cromata
Tipo di prodotto	Chiave