

Garant**Chiavi a forchetta / a cricchetto con testina orientabile, Apertura: 11 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	614812 11
GTIN	4045197160393
Classe articolo	61B

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate. Lato anello con cricchetto facilmente reversibile. Anello di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

Descrizione tecnica

Altezza anello h_2	8,3 mm
Lunghezza chiave L	168 mm
Apertura	11 mm
Apertura bocca b	24 mm
Ø Anello D	22,5 mm
Altezza bocca h_1	5,3 mm
Dimensione apertura	Metrica
Numero di denti	72
Angolo di registro	5 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	es. opaca cromata
Tipo di prodotto	Chiave

