

Garant
Chiavi a forchetta / a cricchetto, Apertura: 27mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	614800 27
GTIN	4045197286079
Classe articolo	61B

Descrizione
Esecuzione:

Forgiate. Lato anello con cricchetto facilmente reversibile.
Anello di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

Lunghezza chiave L: 359 mm

Apertura bocca b: 55,2 mm

Altezza bocca h_1 : 12,5 mm

Altezza anello h_2 : 15 mm

Ø anello D: 52 mm

Carico di coppia del cricchetto: 670 Nm

Descrizione tecnica

Ø Anello D	52 mm
Lunghezza chiave L	359 mm
Carico di coppia del cricchetto	670 Nm
Altezza anello h_2	15 mm
Altezza bocca h_1	12,5 mm
Apertura	27 mm
Apertura bocca b	55,2 mm
Dimensione apertura	Metrica
Posizione anello	0 grado

Numero di denti	72
Angolo di registro	5 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	es. opaca cromata
Tipo di prodotto	Chiave