

**Calibro a corsoio digitale IP-67, Intervallo di misurazione: 300mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	412733 300
GTIN	4059192058302
Classe articolo	43A

Descrizione**Esecuzione:**

Display LCD di facile lettura ed estremamente nitido. Sistema di misura induttivo e impermeabile. Il sistema di misura REFERENCE memorizza e mantiene la posizione zero impostata, anche dopo una nuova accensione. La funzione Lock impedisce gli errori di misura causati dall'azionamento accidentale dei tasti di comando. Le superfici di contatto sono finemente lappate. Senza asta di profondità.

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Descrizione tecnica

Norma	ISO 13385
Lettura	0,0005 pollici
Lettura	0,01 mm
Lunghezza dei becchi	64 mm
Taratura	A1
Memorizzazione dei valori di misura	Sistema Reference Lock MAHR
Risoluzione	mm / pollici
Intervallo di misurazione	0 - 300 mm

n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Numero di batterie contenute	1
Grado di protezione IP	IP 67
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Scostamento di misura E MPE	$\pm 0,04$ mm
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio inossidabile, INOX
Tutti i componenti	temprata
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali

Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 300 mm	021000 300
Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 300 mm	021010 300

Accessori

Astuccio in plastica Modello MS300	412470 MS300
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032