

Garant**Spazzola di lucidatura (feltro), Ø 100×100 mm, Tipo: SOFT****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	568495 SOFT
GTIN	4045197890764
Classe articolo	51M

Descrizione**Esecuzione:**

Feltro **disposto a ventaglio**. Dimensioni Ø 100×100 mm, Ø Foro 19 mm con sede multipla.

Uso:

Grandi lavori di lucidatura con flessibilità e adattamento ai contorni maggiori. L'uso successivo dell'esecuzione medio-dura e morbida permette di ottenere **superfici a specchio di notevole qualità**.

Nota:

Le spazzole di lucidatura in feltro vanno usati in combinazione **con paste abrasive e per lucidatura** come n. art. 552250 / 555740.

Descrizione tecnica

Sostrato del materiale abrasivo	Feltro
Grado durezza	tenero
Ø Rullo	100 mm
Larghezza rullo	100 mm
Attributo del nome del prodotto	Ø 100×100 mm
Ø Foro	19 mm

Velocità consigliata	1900 min ⁻¹
Tipo di prodotto	Spazzola di lucidatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
a umido max.	idoneo		

Accessori

Paste per lucidatura in steccaUnipol® Colore BLUE	555740 BLUE
Paste per lucidatura in steccaUnipol® Colore WHITE	555740 WHITE
Pasta abrasiva SiC Grana SiC-pasta abrasiva 280	552250 280
Pasta abrasiva SiC Grana SiC-pasta abrasiva 150	552250 150