

Garant**Cesoie a cremagliera per cavi, Per Ø Cavo: 54mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	731071 54
GTIN	4045197891211
Classe articolo	71B

Descrizione**Esecuzione:**

Testa della cesoia con ganaschia dentata a forma di falce e meccanismo a cremagliera (utilizzo con una mano). Nessuno spostamento della ganaschia dentata grazie alla doppia guida.

GARANT taglienti e principali parti funzionali bonificati.

Uso:

Per la troncatura perfetta di cavi in rame e alluminio (anche trefoli); **non adatto per cavi leggermente intrecciati**. Non utilizzare con filo di acciaio, leghe dure di alluminio, conduttori in rame incruditi.

Materiale:

Lama in acciaio speciale, manici in lamiera di acciaio con impugnature.

Nota:

Con i conduttori singoli, la capacità di taglio è ridotta del 30% circa.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	310 mm
Per Ø cavo	54 mm
Capacità di taglio conduttore multiplo fino a	480 mm ²
Impugnatura	Manici ergonomici in plastica con protezione antiscivolo
Azionamento	meccanico, a una mano, principio del cricchetto

Tipo di prodotto

Cesoia

Accessori

Lama fissa per cesoia per cavi Per Ø di cavo 54 mm

731112 54

Lama orientabile per cesoia per cavi Per Ø di cavo 54 mm

731111 54