


**Disco abrasivo per levigatrici (A) Hookit 255P Fori 15x, Ø 150 mm, Grana: 320****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 567565 320    |
| GTIN            | 4046719191932 |
| Classe articolo | 53M           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Dischi abrasivi per levigatrici con **supporto carta**. Rivestimento antipolvere contro intasamenti precoci. Dorso con chiusura a strappo.

Disco abrasivo per levigatrici **Hookit 255P** a dispersione aperta. Corindone (A) su base di carta C. Ideale per materiali con tendenza all'intasamento elevata.

**Uso:**

Su **levigatrici roto-orbitali** con platorello in gomma con chiusura a strappo per esempio n° articolo 567990 (anche con dispositivo di aspirazione della polvere). **Prodotto universale** per sgrossatura, rettifica intermedia e di precisione su tutte le superfici di metallo e di plastica, i sistemi di verniciatura e i tipi di legno.

Velocità periferica max.: 40 m/s

**Descrizione tecnica**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Denominazione originale prodotto | Hookit 255P |
| Ø disco                          | 150 mm      |
| Grana                            | 320         |

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Materiale abrasivo                  | Grana abrasiva al corindone (A) |
| Sigla materiale abrasivo            | A                               |
| Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 %                         |
| Attributo del nome del prodotto     | Ø 150 mm                        |
| Numero di fori di aspirazione       | 15                              |
| Velocità periferica max.            | 40 m/s                          |

---

## Accessori

|                                                                           |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| Platorello in PU con multiforo Attacco 5/16 pollici e M8 Ø Esterno 150 mm | 567887 150 |
| Platorello in PU Attacco 5/16 pollici e M8 Ø Esterno 147 mm               | 567990 147 |
| Platorello di supporto in PU Ø Esterno 150 mm                             | 567885 150 |