


**3M****Disco abrasivo per levigatrici (A) Hookit 255P Fori 15x, Ø 150 mm, Grana: 500****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	567565 500
GTIN	4046719192045
Classe articolo	53M

**Descrizione****Esecuzione:**

Dischi abrasivi per levigatrici con **supporto carta**. Rivestimento antipolvere contro intasamenti precoci. Dorso con chiusura a strappo.

Disco abrasivo per levigatrici **Hookit 255P** a dispersione aperta. Corindone (A) su base di carta C. Ideale per materiali con tendenza all'intasamento elevata.

**Uso:**

Su **levigatrici roto-orbitali** con platorello in gomma con chiusura a strappo per esempio n° articolo 567990 (anche con dispositivo di aspirazione della polvere). **Prodotto universale** per sgrossatura, rettifica intermedia e di precisione su tutte le superfici di metallo e di plastica, i sistemi di verniciatura e i tipi di legno.

Velocità periferica max.: 40 m/s

**Descrizione tecnica**

Ø disco	150 mm
Grana	500
Denominazione originale prodotto	Hookit 255P

Materiale abrasivo	Grana abrasiva al corindone (A)
Sigla materiale abrasivo	A
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Attributo del nome del prodotto	Ø 150 mm
Numero di fori di aspirazione	15
Velocità periferica max.	40 m/s

## Accessori

Platorello in PU Attacco 5/16 pollici e M8 Ø Esterno 147 mm	567990 147
Platorello di supporto in PU Ø Esterno 150 mm	567885 150
Platorello in PU con multiforo Attacco 5/16 pollici e M8 Ø Esterno 150 mm	567887 150