

Garant**Chiavi a forchetta / a cricchetto con testina orientabile, Apertura: 14mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	614812 14
GTIN	4045197160423
Classe articolo	61B

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate. Lato anello con cricchetto facilmente reversibile. Anello di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

Descrizione tecnica

Lunghezza chiave L	193 mm
Apertura bocca b	30,9 mm
Altezza bocca h ₁	6,6 mm
Apertura	14 mm
Ø Anello D	27,3 mm
Altezza anello h ₂	9,4 mm
Dimensione apertura	Metrica
Numero di denti	72
Angolo di registro	5 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	es. opaca cromata
Tipo di prodotto	Chiave

