



Salopette CANVAS 320, nero, Taglia DE: 24



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 091372 24 |
| GTIN | 4030913040967 |
| Classe articolo | 09R |

Descrizione

Esecuzione:

La robusta **linea di abbigliamento da lavoro Canvas 320** offre un'elevata protezione nelle più diverse condizioni di lavoro. Con **elastico in cintura** per una tenuta comoda. Antistrappo e antiabrasione grazie al **rinforzo in Cordura®** nei punti più sollecitati. Grazie al finissaggio in Teflon®, il tessuto, di facile manutenzione, è **resistente allo sporco e all'abrasione**. Con passamano riflettenti in **3M™ Scotchlite™** per una maggiore visibilità al buio.

Salopette con regolazione del girovita con cordoncino e parte posteriore rialzata. Bretelle con inserto elastico e fibbia di sicurezza a clip. Doppia tasca sulla pettorina.

- **Tasche per ginocchiere con rinforzo in Cordura®.**
- **Certificate a norma EN-14404 assieme alle ginocchiere.**
- **Tasche posteriori rinforzate.**
- **Due tasche laterali in Cordura®.**
- **Tasca portametro doppia in Cordura®.**
- **Tasca sulla coscia superiore con tasca portacellulare applicata.**
- **Cavallo con chiusura lampo.**

Nota:

La misura indicata nel negozio corrisponde alla grandezza della confezione DE. Le dimensioni corrispondenti per i vari Paesi sono contenute nella tabella delle misure e nei dati tecnici. Disponibile su richiesta in altri colori.

Per la tabella delle misure con specchietto di confronto delle misure delle confezioni, vedere la nostra panoramica.

Composizione del tessuto: 35% cotone

Composizione del tessuto: 65% poliestere

Grammatura del materiale/spessore del tessuto: 320 g/m²

Lavaggio: Colorati 60 °C

Descrizione tecnica

| | |
|---|--|
| Taglia DE | 24 |
| Dimensione FR | 44C |
| Dim. IT | 44C |
| Serie | CANVAS 320 |
| Servizio speciale | Personalizzazione dell'abbigliamento |
| Dimensioni ES | 44C |
| Genere | da uomo |
| Composizione del tessuto | 35% cotone |
| Composizione del tessuto | 65% poliestere |
| Grammatura del materiale/spessore del tessuto | 320 g/m ² |
| Lavaggio | Colorati 60 °C |
| Candeggiare | non candeggiare |
| Pulizia chimica | Pulizia con percloroetilene |
| Asciugatura | asciugatura delicata in asciugatrice (bassa temperatura) |
| Stanghette | calore moderato, fino alla temperatura massima di 150 °C |
| Colore | nero |
| Tipo di prodotto | Salopette |

Accessori

| | |
|--|-------------|
| Ginocchiere Standard 1 paio Modello KNEE | 091802 KNEE |
|--|-------------|

