

**Salopette CANVAS 320, nero, Taglia DE: 46****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	091372 46
GTIN	4030913041056
Classe articolo	09R

**Descrizione****Esecuzione:**

La robusta **linea di abbigliamento da lavoro Canvas 320** offre un'elevata protezione nelle più diverse condizioni di lavoro. Con **elastico in cintura** per una tenuta comoda. Antistrappo e antiabrasione grazie al **rinforzo in Cordura®** nei punti più sollecitati. Grazie al finissaggio in Teflon®, il tessuto, di facile manutenzione, è **resistente allo sporco e all'abrasione**. Con passamano riflettenti in **3M™ Scotchlite™** per una maggiore visibilità al buio.

**Salopette** con regolazione del girovita con cordoncino e parte posteriore rialzata. Bretelle con inserto elastico e fibbia di sicurezza a clip. Doppia tasca sulla pettorina.

- **Tasche per ginocchiere con rinforzo in Cordura®.**
- **Certificate a norma EN-14404 assieme alle ginocchiere.**
- **Tasche posteriori rinforzate.**
- **Due tasche laterali in Cordura®.**
- **Tasca portametro doppia in Cordura®.**
- **Tasca sulla coscia superiore con tasca portacellulare applicata.**
- **Cavallo con chiusura lampo.**

**Nota:**

La misura indicata nel negozio corrisponde alla grandezza della confezione DE. Le dimensioni corrispondenti per i vari Paesi sono contenute nella tabella delle misure e nei dati tecnici. Disponibile su richiesta in altri colori.

Per la tabella delle misure con specchietto di confronto delle misure delle confezioni, vedere la nostra panoramica.

Composizione del tessuto: 35% cotone

Composizione del tessuto: 65% poliestere

Grammatura del materiale/spessore del tessuto: 320 g/m<sup>2</sup>

Lavaggio: Colorati 60 °C

## Descrizione tecnica

Dimensione FR	42
Taglia DE	46
Serie	CANVAS 320
Servizio speciale	Personalizzazione dell'abbigliamento
Genere	da uomo
Composizione del tessuto	35% cotone
Composizione del tessuto	65% poliestere
Grammatura del materiale/spessore del tessuto	320 g/m <sup>2</sup>
Lavaggio	Colorati 60 °C
Candeggiare	non candeggiare
Pulizia chimica	Pulizia con percloroetilene
Asciugatura	asciugatura delicata in asciugatrice (bassa temperatura)
Stanghette	calore moderato, fino alla temperatura massima di 150 °C
Colore	nero
Tipo di prodotto	Salopette

## Accessori

Ginocchiere Standard 1 paio Modello KNEE	091802 KNEE
--	-------------