

Garant**Chiavi a forchetta / a cricchetto con testina orientabile, Apertura: 15mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	614812 15
GTIN	4045197160430
Classe articolo	61B

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate. Lato anello con cricchetto facilmente reversibile. Anello di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

Descrizione tecnica

Apertura bocca b	33,4 mm
Apertura	15 mm
Lunghezza chiave L	200 mm
Ø Anello D	28,9 mm
Altezza anello h ₂	10 mm
Altezza bocca h ₁	6,9 mm
Dimensione apertura	Metrica
Numero di denti	72
Angolo di registro	5 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	es. opaca cromata
Tipo di prodotto	Chiave

