

**Salopette CANVAS 320, nero, Taglia DE: 94****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 091372 94     |
| GTIN            | 4030913041162 |
| Classe articolo | 09R           |

**Descrizione****Esecuzione:**

La robusta **linea di abbigliamento da lavoro Canvas 320** offre un'elevata protezione nelle più diverse condizioni di lavoro. Con **elastico in cintura** per una tenuta comoda. Antistrappo e antiabrasione grazie al **rinforzo in Cordura®** nei punti più sollecitati. Grazie al finissaggio in Teflon®, il tessuto, di facile manutenzione, è **resistente allo sporco e all'abrasione**. Con passamano riflettenti in **3M™ Scotchlite™** per una maggiore visibilità al buio.

**Salopette** con regolazione del girovita con cordoncino e parte posteriore rialzata. Bretelle con inserto elastico e fibbia di sicurezza a clip. Doppia tasca sulla pettorina.

- **Tasche per ginocchiere con rinforzo in Cordura®.**
- **Certificate a norma EN-14404 assieme alle ginocchiere.**
- **Tasche posteriori rinforzate.**
- **Due tasche laterali in Cordura®.**
- **Tasca portametro doppia in Cordura®.**
- **Tasca sulla coscia superiore con tasca portacellulare applicata.**
- **Cavallo con chiusura lampo.**

**Nota:**

La misura indicata nel negozio corrisponde alla grandezza della confezione DE. Le dimensioni corrispondenti per i vari Paesi sono contenute nella tabella delle misure e nei dati tecnici. Disponibile su richiesta in altri colori.

Per la tabella delle misure con specchietto di confronto delle misure delle confezioni, vedere la nostra panoramica.

Composizione del tessuto: 35% cotone

Composizione del tessuto: 65% poliestere

Grammatura del materiale/spessore del tessuto: 320 g/m<sup>2</sup>

Lavaggio: Colorati 60 °C

## Descrizione tecnica

|   |  |
|---|--|
| Dim. IT                                       | 40L  |
| Dimensione FR                                 | 40L  |
| Taglia DE                                     | 94   |
| Serie   | CANVAS 320   |
| Servizio speciale                             | Personalizzazione dell'abbigliamento                     |
| Dimensioni ES                                 | 40L  |
| Genere  | da uomo  |
| Composizione del tessuto                      | 35% cotone   |
| Composizione del tessuto                      | 65% poliestere   |
| Grammatura del materiale/spessore del tessuto | 320 g/m <sup>2</sup>                                     |
| Lavaggio                                      | Colorati 60 °C   |
| Candeggiare                                   | non candeggiare  |
| Pulizia chimica                               | Pulizia con percloroetilene                              |
| Asciugatura                                   | asciugatura delicata in asciugatrice (bassa temperatura) |
| Stanghette                                    | calore moderato, fino alla temperatura massima di 150 °C |
| Colore  | nero   |
| Tipo di prodotto                              | Salopette  |

## Accessori

|  |             |
|--|-------------|
| Ginocchiere Standard 1 paio Modello KNEE | 091802 KNEE |
|--|-------------|

