


**Disco abrasivo per levigatrici (A) Fori 15x, Ø 150 mm, Grana: 400****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	567796 400
GTIN	4045197891334
Classe articolo	52M

Descrizione**Esecuzione:**

Con **robusta pellicola di supporto**. Rivestimento antipolvere contro intasamenti precoci.

Vantaggi:

- **Micrografia di rettifica ancora più uniforme grazie allo straordinario supporto.**
- **Maggiore resistenza alla trazione con bordi sollecitati.**

Uso:

Grana abrasiva al corindone (A) di alta qualità di impiego universale per sgrossatura, rettifica intermedia e finale.

Grana abrasiva al corindone (A) di alta qualità, a dispersione aperta. Uso universale per sgrossatura, rettifica intermedia e finale.

Descrizione tecnica

Grana	400
Ø Disco	150 mm
Materiale abrasivo	Grana abrasiva al corindone (A)
Sigla materiale abrasivo	A

Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Attributo del nome del prodotto	Ø 150 mm
Numero di fori di aspirazione	15
Velocità periferica massima	40 m/s
Tipo di prodotto	Mola abrasiva per levigatrici

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	limitatamente adatto		
INOX	limitatamente adatto		
Ti	limitatamente adatto		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
Vernice	idoneo		
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	idoneo		

Accessori

Platorello in gomma con chiusura a strappo Multiforo Ø Esterno 150 mm	567887 150
Platorello in gomma con chiusura a strappo Ø Esterno 150 mm	567885 150

Platorello in PU Ø Esterno 147 mm

567990 147