


**HOLEX****Disco abrasivo per levigatrici (A) Fori 15x, Ø 150 mm, Grana: 240****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 567796 240    |
| GTIN            | 4045197891310 |
| Classe articolo | 52M           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Con **robusta pellicola di supporto**. Rivestimento antipolvere contro intasamenti precoci.

**Vantaggi:**

- **Micrografia di rettifica ancora più uniforme grazie allo straordinario supporto.**
- **Maggiore resistenza alla trazione con bordi sollecitati.**

**Uso:**

Grana abrasiva al corindone (A) di alta qualità di impiego universale per sgrossatura, rettifica intermedia e finale.

Grana abrasiva al corindone (A) di alta qualità, a dispersione aperta. Uso universale per sgrossatura, rettifica intermedia e finale.

**Descrizione tecnica**

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Ø Disco                  | 150 mm                          |
| Grana                    | 240                             |
| Materiale abrasivo       | Grana abrasiva al corindone (A) |
| Sigla materiale abrasivo | A                               |

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 %                       |
| Attributo del nome del prodotto     | Ø 150 mm                      |
| Numero di fori di aspirazione       | 15                            |
| Velocità periferica massima         | 40 m/s                        |
| Tipo di prodotto                    | Mola abrasiva per levigatrici |

## Dati utente

|                                  | Idoneità             | V <sub>c</sub> | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Al/Mg                            | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>  | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup> | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 55 HRC                 | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 60 HRC                 | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 67 HRC                 | limitatamente adatto |                |            |
| INOX                             | limitatamente adatto |                |            |
| Ti                               | limitatamente adatto |                |            |
| CuZn                             | idoneo               |                |            |
| Alluminio, CFRP                  | idoneo               |                |            |
| Legno                            | idoneo               |                |            |
| Vernice                          | idoneo               |                |            |
| Uni                              | idoneo               |                |            |
| a umido max.                     | idoneo               |                |            |
| a secco                          | idoneo               |                |            |

## Accessori

|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| Platorello in PU Ø Esterno 147 mm                           | 567990 147 |
| Platorello in gomma con chiusura a strappo Ø Esterno 150 mm | 567885 150 |

Platorello in gomma con chiusura a strappo Multiforo Ø  
Esterno 150 mm

---

567887 150