

**Garant****Chiavi a forchetta / a cricchetto con testina orientabile, Apertura: 16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	614812 16
GTIN	4045197160447
Classe articolo	61B

**Descrizione****Esecuzione:**

Forgiate. Lato anello con cricchetto facilmente reversibile. Anello di registro estremamente stretto: 5°.

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

**Descrizione tecnica**

Apertura bocca b	34 mm
Ø Anello D	30,3 mm
Altezza anello h <sub>2</sub>	10,6 mm
Apertura	16 mm
Altezza bocca h <sub>1</sub>	7,1 mm
Lunghezza chiave L	216 mm
Dimensione apertura	Metrica
Numero di denti	72
Angolo di registro	5 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	es. opaca cromata
Tipo di prodotto	Chiave

