

**Bussola poligonale, 1/2 pollice, Apertura: 21 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	642100 21
GTIN	4018754005291
Classe articolo	63A

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno con tolleranze ridotte per una presa sicura sull'utensile di manovra. Quadro interno secondo **DIN 3120**.

Venature ottimali ottenute con un processo di forgiatura speciale. Aperture a tolleranze strette. Non scivolano sui bordi delle viti, perciò le teste di viti e dadi non vengono danneggiate. Rese prive di tensione e indeformabili con tempra in olio, quindi grande precisione dimensionale. Superfici arrotondate. Profilo **AS-drive**.

Norma:**DIN 3124****Materiale:**

Acciaio HPQ® ad alte prestazioni, esecuzione in acciaio NiCr.

Nota:

ATTENZIONE!

Esiste anche un'altra alternativa GARANT per questo prodotto!

Codice prodotto consigliato: 642129

Descrizione tecnica

Apertura	21 mm
Lunghezza	42 mm

Ø Lato uscita	28,7 mm
Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Norma	DIN 3124
Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca poligonale
Materiale	Acciaio ad alte prestazioni HPQ®
Superficie	rivestimento al NiCr
Con profilo AS-drive	sì
Tipo di prodotto	Bussola