

**Koken****Set di 8 utensili IMPACT con attacco esagonale da 3/8 pollici Surface Drive****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	650132
GTIN	4991644011681
Classe articolo	63R

**Descrizione****Esecuzione:**

Forma robusta speciale per l'impiego con avvitatori elettrici o pneumatici a percussione. Con foro trasversale e ghiera per il fissaggio. Quadro femmina secondo DIN 3121.

**Per motivi di sicurezza, è necessario fissare le bussole con la spina di acciaio e l'anello in gomma adatti.**

La bocca Surface Drive non danneggia i bordi delicati, perché fa presa sui lati delle viti. Le bussole bloccate non danneggiano affatto le viti.

**Materiale:**

Acciaio al cromo-molibdeno, superficie brunita.

**Fornitura:**

cad. 1 bussola n. art. 650130: Dim. 9; 10; 13; 14; 15; 16; 17; 19

Guida di bloccaggio magnetica, lunghezza 200 mm: 1 pz.

**Descrizione tecnica**

Quadro di manovra femmina	3/8 pollici
Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca esagonale Surfacedrive
Numero pezzi	8
Superficie	brunita
Per impiego su macchine	sì
Tipo di prodotto	Bussola

## Accessori

Spina di acciaio per bussole da 3/8 pollici ØxLunghezza 2,5X18 mm	650900 2,5X18
Set di spine a molla per inserti da 3/8 pollice, incluso estrattore,10 pezzi Modello 1	650790 1
Anello di gomma per bussole da 3/8 pollici Ø 18 mm	650800 18
Set di spine a molla per inserti da 3/8 pollice, incluso estrattore,10 pezzi Modello 2	650790 2
Anello di gomma per bussole da 3/8 pollici Ø 22 mm	650800 22
Spina di acciaio per bussole da 3/8 pollici ØxLunghezza 2,5X14 mm	650900 2,5X14
Estrattore per molla	650785