

Garant

Bussola poligonale, 1/2 pollici, Apertura: 10mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	642130 10
GTIN	4045197164223
Classe articolo	61A

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di grande qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadri femmina con tolleranze ridotte per una presa sicura sull'utensile di manovra. Quadri femmina secondo **DIN 3120**.

Le aperture a tolleranze ridotte non danneggiano le teste di viti e dadi. **A parete sottile** per lavori anche nei punti più stretti. Poligono (doppio esagono) con profilo **AS-drive** che non danneggia viti e dadi.

Norma:

DIN 3124

Materiale:

Acciaio HPQ® ad alta resistenza, esecuzione cromata (resistente al distacco).

Descrizione tecnica

Apertura	10 mm
Lunghezza	38 mm
Ø Lato uscita	14,5 mm
Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca poligonale

Scheda tecnica

Tipo di prodotto	Bussola
------------------	---------