

Garant**Chiave poligonale doppia, tipo a cricchetto, piegata a 15°, Larghezza chiavi: 14X15mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	614845 14X15
GTIN	4045197416209
Classe articolo	61B

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiato, con cricchetti stabili e facilmente reversibili su entrambi i lati. Reversibile per serraggio orario e antiorario. Anello di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	190 mm
Altezza massima anello h ₂	9,4 mm
Apertura ₂	15 mm
Ø Massimo anello D2	32,6 mm
Altezza massima anello h ₁	9,4 mm
Ø Massimo anello D1	28,3 mm
Apertura ₁	14 mm
Dimensione apertura	metrica
Numero di denti	5
Angolo di registro	5 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio

Superficie	es. opaca cromata
Tipo di prodotto	Chiave