

Garant**Chiave poligonale doppia, tipo a cricchetto, piegata a 15°, Larghezza chiavi: 16X18mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	614845 16X18
GTIN	4045197416216
Classe articolo	61B

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiato, con cricchetti stabili e facilmente reversibili su entrambi i lati. Reversibile per serraggio orario e antiorario. Anello di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

Descrizione tecnica

Altezza massima anello h_2	11 mm
Lunghezza complessiva L	230 mm
Ø Massimo anello D2	35,6 mm
Apertura a_2	18 mm
Altezza massima anello h_1	9,9 mm
Ø Massimo anello D1	34,5 mm
Apertura a_1	16 mm
Dimensione apertura	metrica
Numero di denti	5
Angolo di registro	5 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio

Superficie	es. opaca cromata
Tipo di prodotto	Chiave