

Garant**Chiave a forchetta / a cricchetto, pollici, Apertura: 1/4pollici****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	614825 1/4
GTIN	4045197331205
Classe articolo	61B

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate. Lato anello con cricchetto facilmente reversibile. Anello di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

Descrizione tecnica

Altezza bocca h_1	4,3 mm
Lunghezza chiave L	136 mm
Altezza anello h_2	7 mm
Apertura bocca b	17,1 mm
Ø Anello D	17,3 mm
Apertura	1/4 pollici
Dimensione apertura	in pollici
Posizione anello	0 grado
Numero di denti	72
Angolo di registro	5 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	es. opaca cromata

Tipo di prodotto

Chiave