



Miniseghetto per lame manuali – con lama bimetallica, 24 denti, Lunghezza lama: mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	580900
GTIN	7311518017545
Classe articolo	58Z

Descrizione

Esecuzione:

Robusto portalama in metallo leggero pressofuso con facile serraggio della lama. Lunghezza complessiva 330 mm.

Munita di un archetto di alta qualità, la minisega ad arco si contraddistingue per le lame serrate nell'archetto a forma di U. Il limite della profondità di taglio delle miniseghe ad arco manuali viene determinato dalla distanza tra la lama e l'archetto. Questa forma di attacco consente di utilizzare lame particolarmente sottili, che in altri tipi di seghe rischierebbero di piegarsi durante un'operazione di taglio bilaterale o a spingere. Le lame sottili per seghe manuali permettono di ridurre il processo di asportazione truciolo grazie alla bassa larghezza di taglio durante la lavorazione. Questo tipo di sega rappresenta quindi il modello standard delle seghe manuali impiegate nella lavorazione dei metalli.

Uso:

Per lavorare agevolmente, anche a livello con lame di metallo n. art. 582500 – 582970 in punti stretti di difficile accesso.

Fornitura:

Inclusa lama per sega manuale in bimetallo SANDFLEX®.

Lunghezza lama: 300 mm

Descrizione tecnica

Denti / pollice	24
Lunghezza lama	300 mm
Tipo di prodotto	Seghetto in metallo

Accessori

Lama manuale su un lato bimetallo	582970
Lama manuale su un lato SANDFLEX®, bimetallo	582850
Lama manuale su un lato SANDFLEX®, bimetallo	582900
Lama manuale su un lato bimetallo	582950
Lama manuale su un lato SANDFLEX®, bimetallo	582920
Lama manuale su un lato bimetallo, progressiva	582500