

**Minisega ad arco SANDFLEX® con 2 lame (legno / metallo)****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	580950
GTIN	7311518044558
Classe articolo	58Z

Descrizione**Esecuzione:**

Telaio in tubo di acciaio ovale robusto con protezione per le dita. Completo di lama con dentatura a punta diritta per legno e lama bimetallica. Si adatta ad ogni cassetta portautensili. Munita di un archetto di alta qualità, la minisega ad arco si contraddistingue per le lame serrate nell'archetto a forma di U. Il limite della profondità di taglio delle miniseghe ad arco manuali viene determinato dalla distanza tra la lama e l'archetto. Questa forma di attacco consente di utilizzare lame particolarmente sottili, che in altri tipi di seghe rischierebbero di piegarsi durante un'operazione di taglio bilaterale o a spingere. Le lame sottili per seghe manuali permettono di ridurre il processo di asportazione truciolo grazie alla bassa larghezza di taglio durante la lavorazione. Questo tipo di sega rappresenta quindi il modello standard delle seghe manuali impiegate nella lavorazione dei metalli.

Uso:

Universale, per tagliare legno, metallo (vedi n. art. 582500 – 582970) e, con l'utilizzo del filo in metallo duro n. art. 582990, anche per piastrelle, mattoni, ghisa, ecc. Lunghezza complessiva solo 300 mm.

Nota:

Lama di ricambio per legno vedi n. art. 582985.
Lunghezza lama: 300 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	300 mm
Lunghezza lama	300 mm

Numero di lame	2
Tipo di prodotto	Minisega ad arco

Accessori

Lama manuale su un latoSANDFLEX®, bimetallo	582900
Filo per seghe in metallo duro per piastrelle, mattoni, ghisa, ecc.	582990
Lama manuale su un latobimetallo, progressiva	582500
Lama manuale su un latobimetallo	582950
Lama manuale su un latoSANDFLEX®, bimetallo	582850
Lama manuale su un latobimetallo	582970
Lama manuale su un lato per legno	582985
Lama manuale su un latoSANDFLEX®, bimetallo	582920