

**Set di chiavi a forchetta / a cricchetto JOKER 6000, Numero chiavi: 4****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	614880 4
GTIN	4013288164407
Classe articolo	63F

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate. Lato anello con cricchetto a dentatura fine (80 denti) facilmente reversibile con angolo di registro particolarmente stretto (4,5°).

Il lato della bocca con profilo esagonale doppio e inserto metallico temprato intercambiabile ha funzione di fermo, funge da finecorsa, impedisce lo scivolamento e permette il serraggio con un angolo di serraggio ridotto.

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, cromato opaco.

Fornitura:

Cad. 1 chiave n. art. 614870: Dim. 10; 13; 17; 19

Descrizione tecnica

Numero chiavi	4
Apertura	10 mm
Apertura	13 mm
Apertura	17 mm
Apertura	19 mm

Denominazione originale prodotto	6000 Joker 4 Set 1
Posizione anello	0 grado
Numero di denti	80
Angolo di registro	4,5 grado
Materiale	Acciaio al cromo-molibdeno
Superficie	opaco cromato
Imballaggio	Borsa pieghevole
Dimensione apertura	metrica
Finecorsa lato bocca	sì
Funzione di fermo lato bocca	sì
Con testina orientabile	no
Cricchetto reversibile	no
Tipo di prodotto	Chiave

Accessori

Chiave a forchetta / a cricchetto JOKER 6000 Apertura 17 mm	614870 17
Chiave a forchetta / a cricchetto JOKER 6000 Apertura 10 mm	614870 10
Chiave a forchetta / a cricchetto JOKER 6000 Apertura 19 mm	614870 19
Chiave a forchetta / a cricchetto JOKER 6000 Apertura 13 mm	614870 13