

**Chiave a forchetta / a cricchetto JOKER 6000, Apertura: 11 mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 614870 11     |
| GTIN            | 4013288212610 |
| Classe articolo | 63F           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Forgiate. Lato anello con cricchetto a dentatura fine (80 denti) facilmente reversibile con angolo di registro particolarmente stretto (4,5°).

Il lato della bocca con profilo esagonale doppio e inserto metallico temprato intercambiabile ha funzione di fermo, funge da finecorsa, impedisce lo scivolamento e permette il serraggio con un angolo di serraggio ridotto.

**Materiale:**

Acciaio al cromo-molibdeno, cromato opaco.

**Descrizione tecnica**

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Altezza anello $h_2$             | 7,5 mm     |
| Altezza bocca $h_1$              | 6,3 mm     |
| Lunghezza chiave L               | 165 mm     |
| Apertura                         | 11 mm      |
| Ø Anello D                       | 22 mm      |
| Apertura bocca b                 | 25 mm      |
| Dimensione apertura              | Metrica    |
| Denominazione originale prodotto | 6000 Joker |
| Posizione anello                 | 0 grado    |
| Numero di denti                  | 80         |
| Angolo di registro               | 4,5 grado  |

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Processo di produzione | forgiato                   |
| Materiale              | Acciaio al cromo-molibdeno |
| Superficie             | es. opaca cromata          |
| Cricchetto reversibile | no                         |
| Tipo di prodotto       | Chiave                     |