

Garant**Chiavi a forchetta / a cricchetto reversibili piegate di 15°, Apertura: 10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	614820 10
GTIN	4045197218759
Classe articolo	61B

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate. Lato anello con cricchetto facilmente reversibile. Anello di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

Descrizione tecnica

Altezza bocca h_1	5,2 mm
Lunghezza chiave L	160 mm
Altezza anello h_2	7,7 mm
Ø Anello D	20,8 mm
Apertura	10 mm
Apertura bocca b	22 mm
Dimensione apertura	Metrica
Posizione anello	15 grado
Numero di denti	72
Angolo di registro	5 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	es. opaca cromata

Tipo di prodotto

Chiave

Accessori

Adattatori per chiavi a cricchetto Modello 1

614850 1