

Garant**Chiavi a forchetta / a cricchetto reversibili piegate di 15°, Apertura: 22mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	614820 22
GTIN	4045197553256
Classe articolo	61B

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate. Lato anello con cricchetto facilmente reversibile. Anello di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

Descrizione tecnica

Apertura bocca b	45,7 mm
Lunghezza chiave L	286 mm
Altezza anello h ₂	13 mm
Ø Anello D	42 mm
Apertura	22 mm
Altezza bocca h ₁	9,6 mm
Dimensione apertura	Metrica
Posizione anello	15 grado
Numero di denti	72
Angolo di registro	5 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	es. opaca cromata

Tipo di prodotto

Chiave