

**Garant****Chiavi a forchetta / a cricchetto reversibili piegate di 15°, Apertura: 11 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	614820 11
GTIN	4045197218766
Classe articolo	61B

**Descrizione****Esecuzione:**

Forgiate. Lato anello con cricchetto facilmente reversibile. Anello di registro estremamente stretto: 5°.

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

**Descrizione tecnica**

Ø Anello D	22,5 mm
Altezza anello h <sub>2</sub>	8,3 mm
Lunghezza chiave L	168 mm
Apertura	11 mm
Apertura bocca b	24 mm
Altezza bocca h <sub>1</sub>	5,3 mm
Dimensione apertura	Metrica
Posizione anello	15 grado
Numero di denti	72
Angolo di registro	5 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	es. opaca cromata

Tipo di prodotto

Chiave