

Garant**Chiave poligonale doppia, tipo a cricchetto, piegata a 15°, Larghezza chiavi: 8X9mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	614845 8X9
GTIN	4045197415875
Classe articolo	61B

Descrizione

Esecuzione:

Forgiato, con cricchetti stabili e facilmente reversibili su entrambi i lati. Reversibile per serraggio orario e antiorario. Anello di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

Descrizione tecnica

Apertura ₁	8 mm
Lunghezza complessiva L	128 mm
Altezza massima anello h ₂	7,4 mm
Altezza massima anello h ₁	7,4 mm
Apertura ₂	9 mm
Ø Massimo anello D2	21,5 mm
Ø Massimo anello D1	18,2 mm
Dimensione apertura	metrica
Numero di denti	5
Angolo di registro	5 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio

Superficie	es. opaca cromata
Tipo di prodotto	Chiave