

**Chiave a forchetta / a cricchetto JOKER 6000, Apertura: 15mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	614870 15
GTIN	4013288212573
Classe articolo	63F

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate. Lato anello con cricchetto a dentatura fine (80 denti) facilmente reversibile con angolo di registro particolarmente stretto (4,5°).

Il lato della bocca con profilo esagonale doppio e inserto metallico temprato intercambiabile ha funzione di fermo, funge da finecorsa, impedisce lo scivolamento e permette il serraggio con un angolo di serraggio ridotto.

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, cromato opaco.

Descrizione tecnica

Altezza anello h_2	9,2 mm
Apertura	15 mm
Altezza bocca h_1	7,8 mm
Lunghezza chiave L	200 mm
Apertura bocca b	32,3 mm
Ø Anello D	28,5 mm
Dimensione apertura	Metrica
Denominazione originale prodotto	6000 Joker
Posizione anello	0 grado
Numero di denti	80
Angolo di registro	4,5 grado

Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-molibdeno
Superficie	es. opaca cromata
Cricchetto reversibile	no
Tipo di prodotto	Chiave