

**Chiave a forchetta / a cricchetto JOKER 6000, Apertura: 18mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 614870 18 |
| GTIN | 4013288212658 |
| Classe articolo | 63F |

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate. Lato anello con cricchetto a dentatura fine (80 denti) facilmente reversibile con angolo di registro particolarmente stretto (4,5°).

Il lato della bocca con profilo esagonale doppio e inserto metallico temprato intercambiabile ha funzione di fermo, funge da finecorsa, impedisce lo scivolamento e permette il serraggio con un angolo di serraggio ridotto.

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, cromato opaco.

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------------------|------------|
| Altezza anello h_2 | 11 mm |
| Apertura bocca b | 39 mm |
| Altezza bocca h_1 | 9 mm |
| Lunghezza chiave L | 235 mm |
| Apertura | 18 mm |
| Ø Anello D | 33,8 mm |
| Dimensione apertura | Metrica |
| Denominazione originale prodotto | 6000 Joker |
| Posizione anello | 0 grado |
| Numero di denti | 80 |
| Angolo di registro | 4,5 grado |

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Processo di produzione | forgiato |
| Materiale | Acciaio al cromo-molibdeno |
| Superficie | es. opaca cromata |
| Cricchetto reversibile | no |
| Tipo di prodotto | Chiave |