

**PUK®****Seghetto "PUK" con lama universale (310) Impugnatura regolabile****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	581200
GTIN	4010124300302
Classe articolo	58Z

**Descrizione****Esecuzione:**

Piccole e maneggevoli, buone prestazioni di taglio.

**Con impugnatura regolabile in legno verniciato naturale.** Può essere fissata in qualsiasi posizione dell'arco. Arco in acciaio nichelato a sezione quadra.

Munita di un archetto di alta qualità, la minisega ad arco si contraddistingue per le lame serrate nell'archetto a forma di U. Il limite della profondità di taglio delle miniseghe ad arco manuali viene determinato dalla distanza tra la lama e l'archetto. Questa forma di attacco consente di utilizzare lame particolarmente sottili, che in altri tipi di seghe rischierebbero di piegarsi durante un'operazione di taglio bilaterale o a spingere. Le lame sottili per seghe manuali permettono di ridurre il processo di asportazione truciolo grazie alla bassa larghezza di taglio durante la lavorazione. Questo tipo di sega rappresenta quindi il modello standard delle seghe manuali impiegate nella lavorazione dei metalli.

**Fornitura:**

Inclusa **lama universale** per metallo, alluminio, legno e plastica. Lunghezza lama 150 mm.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza complessiva	310 mm
Lunghezza lama	150 mm
Posizione impugnatura regolabile	sì
Lama montata	Lama universale
Tipo di prodotto	Sega ad arco

---

**Accessori**

Set di 12 lame "PUK" in legno (313)14 denti/pollice	581260
Set di 12 lame per seghetto "PUK" per metallo (312)32 denti/pollice	581250
Set di 12 lame "PUK" universali (310)25 denti/pollice	581270