

**PUK®**

## Seghetto universale "PUK" con lama universale (310) Impugnatura ergonomica



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	581240
GTIN	4010124306304
Classe articolo	58Z

### Descrizione

#### Esecuzione:

Piccole e maneggevoli, buone prestazioni di taglio.

**Con impugnatura fissa ergonomica.** Arco in tondino di acciaio nero termoverniciato.

Munita di un archetto di alta qualità, la minisega ad arco si contraddistingue per le lame serrate nell'archetto a forma di U. Il limite della profondità di taglio delle miniseghe ad arco manuali viene determinato dalla distanza tra la lama e l'archetto. Questa forma di attacco consente di utilizzare lame particolarmente sottili, che in altri tipi di seghe rischierebbero di piegarsi durante un'operazione di taglio bilaterale o a spingere. Le lame sottili per seghe manuali permettono di ridurre il processo di asportazione truciolo grazie alla bassa larghezza di taglio durante la lavorazione. Questo tipo di sega rappresenta quindi il modello standard delle seghe manuali impiegate nella lavorazione dei metalli.

#### Fornitura:

Inclusa **lama universale** per metallo, alluminio, legno e plastica. Lunghezza lama 150 mm.

Lunghezza lama: 150 mm

Lunghezza complessiva: 240 mm

### Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	240 mm
Lunghezza lama	150 mm
Posizione impugnatura regolabile	no
Lama montata	Lama universale

Tipo di prodotto

Sega ad arco

---

**Accessori**

Set di 12 lame "PUK" universali (310)25 denti/pollice

581270

Set di 12 lame "PUK" in metallo (312)32 denti/pollice

581250

Set di 12 lame "PUK" in legno (313)14 denti/pollice

581260