

**Chiavi combinate, esecuzione lunga, Apertura: 12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	614900 12
GTIN	4045197442062
Classe articolo	62A

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.
Corpo ovale.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Descrizione tecnica

Apertura	12 mm
Altezza bocca massima h1	6 mm
Lunghezza chiave L	194 mm
Dimensione apertura	Metrica
Altezza massima anello h _{2 max}	9 mm
Posizione anello	15 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	cromato
Tipo di prodotto	Chiave

