

Garant**Bussola esagonale Surface Drive, 1/2 pollice, Apertura: 19mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	642325 19
GTIN	4045197497864
Classe articolo	61A

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno con tolleranze ridotte per una presa sicura sull'utensile di manovra. Quadro interno secondo **DIN 3120**.

La bocca **Surface Drive** permette un accoppiamento più preciso e un'azione più efficace. La pressione viene esercitata direttamente sulle superfici piane di dadi e viti, così i bordi delicati non vengono danneggiati. Con Surface Drive è anche possibile stringere o allentare sia viti di misure intermedie, per esempio in pollici (A/F, BSF, BSW) sia viti usurate.

Norma:**DIN 3124****Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Descrizione tecnica

Per misure in pollici (misure americane)	3/4 pollici
Ø Lato uscita	26,5 mm
Lunghezza	38 mm
Apertura	19 mm

Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Profilo chiavi esagonali	Surfacedrive
Norma	DIN 3124
Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca esagonale Surfacedrive
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	cromato
Tipo di prodotto	Bussola