

**Garant****Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda, Apertura: 8X10 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	615700 8X10
GTIN	4045197160591
Classe articolo	61A

**Descrizione****Esecuzione:**

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.

Pratico corpo profilato, antiscivolo. Molto durevole ed estremamente resistente. Lato anello con profilo **AS-Drive**.

**Vantaggi:**

**Profilo AS-Drive:**

- **Le viti vengono strette sui fianchi.**
- **Le viti non si rovinano.**
- **Durano più a lungo.**
- **Maggiore superficie di aderenza tra vite e utensile.**
- **Preso sicura e maggiore capacità di trasmissione del momento torcente.**

**Norma:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

**Nota:**

Profilo speciale **AS-Drive**. Un profilo di estrema precisione studiato per l'aviazione e l'aeronautica spaziale. Tutte le chiavi poligonali doppie GARANT e STAHLWILLE a curvatura profonda sono realizzate con questo speciale profilo riconoscibile dal marchio **AS-drive**.

Lunghezza chiave L: 180 mm

Ø massimo anello D<sub>1</sub> max: 14 mm

Ø massimo anello D<sub>2</sub> max: 16 mm

**Descrizione tecnica**

Ø massimo anello D <sub>2</sub> max	16 mm
-------------------------------------	-------

Ø massimo anello D <sub>1</sub> max	14 mm
Apertura <sub>1</sub>	8 mm
Lunghezza chiave L	180 mm
Apertura <sub>2</sub>	10 mm
Dim. apertura	metrica
Tipo di prodotto	Chiave