



Set di chiavi poligonali doppie, a curvatura profonda, Numero chiavi: 10



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	615500 10
GTIN	4018754058440
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.

Corpo profilato a doppia T, antiscivolo. Resistenza ottimale alla flessione, buona trasmissione della forza. Lato anello con profilo **AS-Drive**.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Fornitura:

Cad. 1 chiave poligonale doppia n. art. 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x24; 27x30

Descrizione tecnica

Numero chiavi	10
Dimensione apertura	metrica
Posizione anello	75 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo
Superficie	cromata (resistente al distacco)

Tipo di prodotto

Chiave

AccessoriChiave poligonale doppia, a curvatura profonda Apertura
21X24 mm

615000 21X24

Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda Apertura
27X30 mm

615000 27X30

Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda Apertura
8X9 mm

615000 8X9

Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda Apertura
16X17 mm

615000 16X17

Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda Apertura
20X22 mm

615000 20X22

Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda Apertura
18X19 mm

615000 18X19

Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda Apertura
6X7 mm

615000 6X7

Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda Apertura
14X15 mm

615000 14X15

Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda Apertura
12X13 mm

615000 12X13

Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda Apertura
10X11 mm

615000 10X11