

**Garant****Set di lame per seghetti alternativi, Descrizione: T118AF****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	588400 T118AF
GTIN	4045197636744
Classe articolo	51S

**Descrizione****Esecuzione:**

Lame per seghetti alternativi **per metallo**. Attacco con un dente di arresto. La **dentatura progressiva** permette al contempo una facile penetrazione nel materiale (nessuna oscillazione su lamiere sottili) ed elevate prestazioni di truciolatura.

**Lama in bimetallo** di elevata durata, in particolare nell'uso su lamiere forate.

**Fornitura:**

5 pezzi

**Descrizione tecnica**

Spessore lamiera (lamiera forata)	1-3 mm
Numero di lame	5
Lunghezza lama	92 mm
Passo dentatura	1,1 – 1,5 mm
Materiale per lame	BiM
Tipo di taglio	taglio diritto fine
Idoneità	_T118AF
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Descrizione	T118AF
Tipo di prodotto	Lama per seghetti alternativo

