

Garant**Lama per seghe circolari per legno, dente alterno medio, Ø Lama D: 315mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	584035 315
GTIN	4045197220783
Classe articolo	51S

Descrizione**Esecuzione:**

Riporto di carburo metallico, esecuzione di precisione con lama ad alta resistenza, insonorizzate. Tagliente di grandi dimensioni in metallo duro per riaffilature frequenti.

Uso:

Per seghe a pendolo, circolari, per tagli obliqui e doppi.

Modello UW per **materiali per pannelli, impiallicciati o rivestiti con materia plastica su un lato**, impiallicciatura a gruppo longitudinale, carta compressa e laminato tessuto-resina.

Nota:

Altre seghe circolari: consultare il Gruppo 17.

Descrizione tecnica

Ø Lama D	315 mm
Ø Foro	30 mm
Numero denti	48
Larghezza di taglio B	3,2 mm

Fori di trascinamento numero/Ø/interasse	2/7/42 e 2/9/46 e 2/10/60 mm
Tipo di prodotto	Lama per seghe circolari