

Garant**Set di lame per seghetti alternativi, Descrizione: T127D****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	588400 T127D
GTIN	4045197158154
Classe articolo	51S

Descrizione**Esecuzione:**Lame per seghetti alternativi **per metallo**. Attacco con un dente di arresto.**Fornitura:**

5 pezzi

Descrizione tecnica

Tipo di taglio	Taglio a tuffo
Spessore lamiera (lamiera piena)	3-15 mm
Materiale per lame	HSS
Numero di lame	5
Lunghezza lama	100 mm
Idoneità	_T127D
Passo dentatura	3,0 mm
Profilo in metallo (chiuso)	< 30 mm
Ottimizzato per il materiale	Alluminio
Descrizione	T127D
Tipo di prodotto	Lama per seghetti alternativo

