

Garant**Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda, Apertura: 24X27 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	615700 24X27
GTIN	4045197160812
Classe articolo	61A

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.

Pratico corpo profilato, antiscivolo. Molto durevole ed estremamente resistente. Lato anello con profilo **AS-Drive**.

Vantaggi:**Profilo AS-Drive:**

- **Le viti vengono strette sui fianchi.**
- **Le viti non si rovinano.**
- **Durano più a lungo.**
- **Maggiore superficie di aderenza tra vite e utensile.**
- **Presca sicura e maggiore capacità di trasmissione del momento torcente.**

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Nota:

Profilo speciale **AS-Drive**. Un profilo di estrema precisione studiato per l'aviazione e l'aeronautica spaziale. Tutte le chiavi poligonali doppie GARANT e STAHLWILLE a curvatura profonda sono realizzate con questo speciale profilo riconoscibile dal marchio **AS-drive**.

Lunghezza chiave L: 330 mm

Ø massimo anello D₁ max: 36 mm

Ø massimo anello D₂ max: 40 mm

Descrizione tecnica

Apertura ₁	24 mm
-----------------------	-------

Apertura a_2	27 mm
Lunghezza chiave L	330 mm
\varnothing massimo anello D_1 max	36 mm
\varnothing massimo anello D_2 max	40 mm
Dim. apertura	metrica
Tipo di prodotto	Chiave