

Yale

Paranco a leva ERGO360 con impugnatura pieghevole, Portata: 3t



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	086018 3
GTIN	4053981979649
Classe articolo	08Y

Descrizione

Esecuzione:

Strumento di sollevamento con **leva manuale in alluminio ERGO e impugnatura pieghevole antiscivolo integrata**. Consente di lavorare in diverse posizioni e senza affaticarsi grazie alla possibilità di cambiare la posizione di impugnatura. Fino al 30% in meno di forza di sollevamento. Design del prodotto ergonomico per una sicurezza ottimale. Impugnatura rientrante ed estraibile che scatta e può essere ribaltata in entrambe le direzioni. Adatta per il trasporto dello strumento di sollevamento.

Uso:

Paranco a leva per un utilizzo intensivo e versatile.

Descrizione tecnica

Altezza di sollevamento normale	1,5 m
Portata	3000 kg
Numero di rinvii della catena	1
Peso	17,2 kg

Tipo di prodotto

Paranco a leva / paranco