


## Porta a doppio battente in acrilico/lamiera, larghezza 2200 mm, Altezza: 2200mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	994114 2200
GTIN	4260214933815
Classe articolo	99T

### Descrizione

#### Esecuzione:

Sistema variabile e versatile per aziende e magazzini. Consente di allestire rapidamente pareti e pareti divisorie. Il principio di modularità permette di combinare i singoli elementi secondo le proprie esigenze. La maglia della griglia piana di 40×40×3,8 mm incorniciata da un telaio in profilo d'acciaio da 30 mm soddisfa i massimi requisiti di qualità e trasparenza. Disponibile anche nell'esecuzione in lamiera piena di acciaio e vetro acrilico.

#### Fornitura:

Inclusi tasselli per fissaggio a terra (solo per n. art. 994130).

#### Verniciatura:

A scelta **termoverniciatura** in grigio polvere RAL 7037, **grigio chiaro RAL 7035 (colore standard)**, blu elettrico RAL 5005, blu oltremare RAL5002, blu brillante RAL5007, blu genziana RAL5010, blu luce RAL5012, turchese RAL5018.

### Descrizione tecnica

Larghezza	2200 mm
Altezza	2200 mm

Tipo di prodotto

Porta a griglia