



## Supporto per utensili EG5 universale, Tipo attacco codolo: VDI20



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	291505 VDI20
GTIN	4060491015514
Classe articolo	29F

### Descrizione

**Esecuzione:**

Per l'impiego su torni CNC e di tipo convenzionale.

Montaggio simmetrico per utilizzo universale con rotazione destra e sinistra.

**Vantaggi:**

Qualità delle superfici possibile a  $R_z < 1 \mu\text{m}$ .

Possibilità di avanzamenti fino a 1 mm/giro (lavorazione esterna).

Risultati costanti grazie alla misurazione continua della forza del rullo.

**Uso:**

Per la finitura meccanica delle superfici.

Per la lavorazione di tutti i materiali metallici fino a una resistenza alla trazione di  $1400 \text{ N/mm}^2$  e una durezza fino a 45 HRC.

**Per:**

Ø campo (consigliato): 10 mm – 100 mm

**Fornitura:**

Due rulli sostitutivi montati nella gabbia.

**Nota:**

L'utilizzo dell'utensile per la rispettiva superficie di lavorazione dipende dal tipo di revolver (stella / disco).

- **Altri collegamenti al codolo disponibili su richiesta.**
- **Informazioni dettagliate sulla tecnologia sono disponibili nel manuale d'uso.**

### Descrizione tecnica

Forza massima rullo	3 kN
Spostamento punta-centro f	80 mm
Ø Rulli	5 mm
Tipo attacco codolo	VDI20
Sporgenza totale L <sub>A</sub>	121 mm
Direzione di taglio	a sinistra e a destra
Tipo di prodotto	Utensile a rullo liscio