

ejendals

Set di guanti monouso Tegera® 849, Misure guanti da lavoro: 10



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094735 10
GTIN	7392626057098
Classe articolo	04R

Descrizione

Esecuzione:

Tegera® 849. **Extralunghi**, senza lattice, per lavori di precisione. AQL 1,5 (EN 374-2). Set di guanti monouso **in scatola**. Categoria III. Senza polvere.

Norma:

EN 374

Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	10
Tipo di guanto	Guanto monouso
Categoria di protezione	Categoria III
Caratteristiche guanti	Certificazione per gli alimenti
EN 374	Modello B (JKOPTL)
Resistenza alle sostanze chimiche	JKOPTL
Materiale	Nitrile

Grado di protezione	Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
Materiale supporto	Nitril
Spessore	0,19 mm
Lunghezza	290 mm
Contenuto	50
Colore	nero
Campo di applicazione	Universale
Norma/regolamento	EN 374
Utilizzo	monouso
Tipo di prodotto	Guanto monouso