

ejendals

Paio di guanti di protezione dai prodotti chimici Tegera® 12930, Misure guanti da lavoro: 8



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 094795 8 |
| GTIN | 7392626068391 |
| Classe articolo | 04R |

Descrizione

Esecuzione:

Guanti protettivi in categoria III.

Tegera® 12930. Guanto di protezione dai prodotti chimici in PVC per lavori pesanti. Resistente ad oli e grassi. Granulato nell'area della mano per una buona azione antiscivolo. Particolarmente resistente, anche per ambienti sporchi ed oleosi.

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

EN 374:2016: Modello B (KLMPT)

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------|---|
| Misure guanti da lavoro | 8 |
| Categoria di protezione | Categoria III |
| Tipo di guanto | Guanti di protezione dai prodotti chimici |
| Contenuto | 12 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Grado di protezione | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 |
| EN 374:2016 | Modello B (KLMPT) |
| Resistenza alle sostanze chimiche | KLMPT |
| EN 388:2016 | 4131X |
| EN 407 | X2XXXX |
| Materiale | PVC |
| Materiale supporto | PVC |
| AQL | 0,3 |
| Campo di applicazione | Universale |
| Lunghezza | 300 mm |
| Colore | nero / blu |
| Utilizzo | riutilizzabile |
| Resistenza al calore fino a | 250 °C |
| Tipo di prodotto | Guanti di protezione dai prodotti chimici |