



## Set di lame per segchetti alternativi, Descrizione: T123X



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	588500 T123X
GTIN	3165140128056
Classe articolo	54B

### Descrizione

#### Esecuzione:

Lame per segchetti alternativi **per metallo**. Attacco con un dente di arresto. La **dentatura progressiva** permette al contempo una facile penetrazione nel materiale (nessuna oscillazione su lamiere sottili) ed elevate prestazioni di truciolatura.

#### Fornitura:

5 pezzi

### Descrizione tecnica

Passo dentatura	1,2-2,6 mm
Tipo di taglio	taglio diritto fine
Profilo in metallo (chiuso)	< 30 mm
Lunghezza lama	100 mm
Materiale per lame	HSS
Spessore lamiera (lamiera piena)	1,5-10 mm
Numero di lame	5
Idoneità	_T123X
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Descrizione	T123X
Tipo di prodotto	Lama per segchetti alternativo

