

Ansell
Paio di guanti di protezione dai prodotti chimici AlphaTec® 58-270, Misure guanti da lavoro: 10

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094759 10
GTIN	10076490462908
Classe articolo	04P

Descrizione
Esecuzione:

Guanti protettivi in III categoria.

AlphaTec® 58-270. Guanto in nitrile per applicazioni chimiche da leggere a medie. Il doppio strato sottile di nitrile e la fodera in nylon senza cuciture offre tattilità e flessibilità straordinarie. Questo guanto risulta particolarmente comodo per la sua leggerezza, offrendo al contempo una protezione completa contro il contatto nocivo con oli, prodotti chimici e altri liquidi.

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

EN 374:2016: Modello A (JKLOPT)

Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	10
Serie	AlphaTec®
Categoria di protezione	Categoria III

Tipo di guanto	Guanti di protezione dai prodotti chimici
Contenuto	12
Caratteristiche guanti	Ipoallergenico
Caratteristiche guanti	senza lattice
Caratteristiche guanti	Certificazione per gli alimenti
Caratteristiche guanti	Privi di silicone
Grado di protezione	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374:2016	Modello A (JKLOPT)
Resistenza alle sostanze chimiche	JKLOPT
EN 388:2016	3121A
Materiale	Nitrile
Materiale supporto	Nitril
AQL	0,65
Campo di applicazione	Universale
Lunghezza	300 mm
Spessore	0,41 mm
Colore	nero / grigio
Utilizzo	riutilizzabile
Peso	31 g
Categoria di protezione antitaglio	A
Rivestimento	Nitril
Tipo di prodotto	Guanti di protezione dai prodotti chimici