

Mitutoyo**Micrometro Lettura in pollici, Campo di misura: 1-2 pollici****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	420600 1-2
GTIN	4946368003566
Classe articolo	44A

Descrizione**Esecuzione:**

Tamburo graduato in esecuzione cromata antiriflesso.

Superfici di contatto in metallo duro, finemente lappate. Stelo temprato e rettificato.

Bloccaggio dello stelo a levetta. Dotato di frizione. Con tacche e cifre incise di precisione in nero, di facile lettura.

Fornitura:

A partire da Dim.1-2 inclusa 1 asta di regolazione.

Descrizione tecnica

Ø Tamburo graduato	18 mm
Esecuzione superficie di contatto	con riporto in metallo duro
Taratura	B2
Ø Stelo	6,35 mm
Lettura	0,0001 pollici
Intervallo di misurazione	1 - 2 pollici
Norma	Norma interna
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Servizi

Rapporto di taratura Micrometro con asta di regolazione
Campo di misura massima 100 mm

022040 100

Certificato DAkkS Micrometro con asta di regolazione
Campo di misura massima 100 mm

022050 100

Accessori

Asta di regolazione Lunghezza complessiva 1

421150 1